



Tornillo sin cabeza ranurado extremo cónico DIN 553 Acero inoxidable (Inox) A1/ A2 M5X5

Artículo No.	51293.050.005
Marca	-
UBB	500571484913
UNSPSC	31161505
EAN	8715494104906
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	5 mm
Características de conducción	Ranura
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A1/A2
Dirección del hilo	Derecha
Punta	Cone
Rosca	Métrica
Info	Dependiendo de la disponibilidad, se puede suministrar A1, así como A2.

Normas

NF	E25-161
BS	4219
DIN	553
NEN	1488
ISO	7434

Especificación técnica

d-D	M5
dt (max.)	0.5
L (mm)	5
n	0.8
P	0.8

Diseño técnico

