



Tornillo sin cabeza ranurado extremo cónico DIN 553 Acero inoxidable (Inox) A1/ A2 M6X20

Artículo No.	51293.060.020
Marca	-
UBB	951351826999
UNSPSC	31161505
EAN	8715492280909
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	20 mm
Características de conducción	Ranura
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A1/A2
Dirección del hilo	Derecha
Punta	Cone
Rosca	Métrica
Info	Dependiendo de la disponibilidad, se puede suministrar A1, así como A2.

Normas

DIN	553
NF	E25-161
ISO	7434
NEN	1488
BS	4219

Especificación técnica

d-D	M6
dt (max.)	1.5
L (mm)	20
n	1
P	1

Diseño técnico

