



Tornillo cabeza avellanada abombada Phillips DIN 966 A-H Acero inoxidable (Inox) A2 M2X8

Artículo No.	51320.020.008
Marca	-
UBB	500571410256
UNSPSC	31161504
EAN	8715494121286
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M2
Longitud	8 mm
Clase	70
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈7047
DIN	966
NF	≈E25-120

Especificación técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
f ≈	0.5
Rosca total C ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	8
Nr. ranura	1
P	0.4

Diseño técnico

