

Tornillo cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero inoxidable (Inox) A2 M1,6X4

Artículo No.	51340.016.004
Marca	-
UBB	500633232946
UNSPSC	31161504
EAN	8715494592215
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M1.6
Longitud	4 mm
Clase	70
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈7045
DIN	7985

Especificación técnica

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk (max.)	3.2
Rosca total C ≤	16
k	1.3
L (mm)	4
Nr. ranura	0
P	0.35

Diseño técnico

