

Tornillo cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero inoxidable (Inox) A2 M1,6X14

Artículo No.	51340.016.014
Marca	-
UBB	500633233449
UNSPSC	31161504
EAN	8715494592260
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M1.6
Longitud	14 mm
Clase	70
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

DIN	7985
ISO	≈7045

Especificación técnica

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk (max.)	3.2
Rosca total C ≤	16
k	1.3
L (mm)	14
Nr. ranura	0
P	0.35

Diseño técnico

