

## Tornillo cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero inoxidable (Inox) A2 M1,6X16

Artículo No.	51340.016.016
Marca	-
UBB	500633233514
UNSPSC	31161504
EAN	8715494592277
Env. de 1000	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M1.6
Longitud	16 mm
Clase	70
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	≈7045
DIN	7985

### Especificación técnica

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk (max.)	3.2
Rosca total C ≤	16
k	1.3
L (mm)	16
Nr. ranura	0
P	0.35

### Diseño técnico

