

## Tornillo cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero inoxidable (Inox) A2 M4X65

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 51340.040.065          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 500633235261           |
| UNSPSC       | 31161504               |
| EAN          | 8715494592444          |
| Env. de 500  | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Diámetro                      | M4                     |
| Longitud                      | 65 mm                  |
| Clase                         | 70                     |
| Características de conducción | Phillips               |
| Forma de la cabeza            | Cabeza cilíndrica baja |
| Material                      | Acero inoxidable       |
| Material técnico              | A2                     |
| Rosca                         | Métrica                |

### Normas

|     |       |
|-----|-------|
| DIN | 7985  |
| ISO | ≈7045 |

### Especificación técnica

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d-D                  | M4  |
| Thread length (min.) | 22  |
| dk (max.)            | 8   |
| Rosca total C ≤      | 25  |
| k                    | 3.1 |
| L (mm)               | 65  |
| Nr. ranura           | 2   |
| P                    | 0.7 |

### Diseño técnico

