

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST2,2X16MM



Artículo No.	51660.022.016
Marca	-
UBB	500571278919
UNSPSC	31161507
EAN	8715494123594
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2.2 mm
Longitud	16 mm
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

ASME	B18.6.4
NF	E25-658
ISO	7049 CH
DIN	7981 CH

Especificación técnica

D (mm)	2.2
dk	4.2
k	1.8
L (mm)	16
Nr. ranura	1
P	0.8

Diseño técnico

