FABORY

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST2,9X6,5MM

Artículo No.	51660.029.006
Marca	-
UBB	950352187427
UNSPSC	31161507
EAN	8715492301956
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2.9 mm
Longitud	6.5 mm
Caracteristicas de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH
DIN	7981 CH
NF	E25-658

Especificación técnica

D (mm)	2.9
dk	5.6
k	2.2
L (mm)	6.5
Nr. ranura	1
P	1.1

Diseño técnico