




Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST2,9X9,5MM

Artículo No.	51660.029.009
Marca	-
UBB	950352187591
UNSPSC	31161507
EAN	8715492301963
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2.9 mm
Longitud	9.5 mm
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

DIN	7981 CH
NF	E25-658
ISO	7049 CH
ASME	B18.6.4

Especificación técnica

D (mm)	2.9
dk	5.6
k	2.2
L (mm)	9.5
Nr. ranura	1
P	1.1

Diseño técnico

