FABORY



Tornillo autorroscante cabeza avellanada Phillips DIN 7982 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST2,2X13MM

Artículo No.	51680.022.013
Marca	-
UBB	500571344752
UNSPSC	31161507
EAN	8715494111133
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2.2 mm
Longitud	13 mm
Caracteristicas de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

DIN	7982 CH
ISO	7050 CH
NF	E25-656

Especificación técnica

D (mm)	2.2
dk	4.3
k ≈	1.3
L (mm)	13
Nr. ranura	1
P	0.8

Diseño técnico

