

Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Pozidriv DIN 7983 C-Z Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,5X38MM



Artículo No. 51689.035.038

Marca -

UBB 500571501666

UNSPSC 31161507

EAN 8715494105040

Env. de 1000 Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3.5
Anchura (L) (mm)	38
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Rosca (larga)	Autorroscante

Normas

NF	E25-657 C
ISO	7051 C-Z
DIN	7983 C-Z

Especificación técnica

d_k	6.8
$f \approx$	1.2
$k \approx$	2.1
Nr. ranura	2
P	1.30

Diseño técnico

