



**Tornillo autorroscante
cabeza avellanada
abombada Pozidriv DIN 7983
C-Z Acero inoxidable (Inox)
A2 ST5,5X50MM**

Artículo No.	51689.055.050
Marca	-
UBB	950352783811
UNSPSC	31161507
EAN	8715492305435
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	5.5 mm
Longitud	50 mm
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

NF	E25-657 C
DIN	7983 CZ
ISO	7051 CZ

Especificación técnica

D (mm)	5.5
dk	10.8
f ≈	1.7
k ≈	3.4
L (mm)	50
Nr. ranura	3
P	1.8

Diseño técnico

