



Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST2,9X9,5MM

Artículo No.	51690.029.009
Marca	-
UBB	950352239814
UNSPSC	31161507
EAN	8715492305503
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2.9 mm
Longitud	9.5 mm
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

DIN	7983 CH
NF	E25-657
ISO	7051 CH

Especificación técnica

D (mm)	2.9
dk	5.5
f ≈	0.9
k ≈	1.7
L (mm)	9.5
Nr. ranura	1
P	1.1

Diseño técnico

