



Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST5,5X13MM

Artículo No.	51690.055.013
Marca	-
UBB	950352204255
UNSPSC	31161507
EAN	8715492305985
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	5.5 mm
Longitud	13 mm
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

NF	E25-657
ISO	7051 CH
DIN	7983 CH

Especificación técnica

D (mm)	5.5
dk	10.8
f ≈	1.7
k ≈	3.4
L (mm)	13
Nr. ranura	3
P	1.8

Diseño técnico

