



Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST6,3X22MM

Artículo No.	51690.063.022
Marca	-
UBB	950352205328
UNSPSC	31161507
EAN	8715492306098
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	6.3 mm
Longitud	22 mm
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	7051 CH
NF	E25-657
DIN	7983 CH

Especificación técnica

D (mm)	6.3
dk	12.4
f ≈	2
k ≈	3.8
L (mm)	22
Nr. ranura	3
P	1.8

Diseño técnico

