FABORY



Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada Phillips DIN 7983 C-H Acero inoxidable (Inox) A2 ST6,3X90MM

Artículo No.	51690.063.090
Marca	-
UBB	500571506129
UNSPSC	31161507
EAN	8715494102940
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	6.3 mm
Longitud	90 mm
Caracteristicas de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

NF	E25-657
DIN	7983 CH
ISO	7051 CH

Especificación técnica

D (mm)	6.3
dk	12.4
f ≈	2
k ≈	3.8
L (mm)	90
Nr. ranura	3
P	1.8

Diseño técnico

