

Tornillo cabeza avellanada hexalobular DIN ≈965 A Acero inoxidable (Inox) A4 80 M3X5



Artículo No.	53345.030.005
Marca	-
UBB	500690308365
UNSPSC	31161504
EAN	8717077788848
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	5 mm
Clase	80
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

ISO	14581
NF	≈E25-119-1
DIN	≈965

Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	5
P	0.5
Llave de vaso	10

Diseño técnico

