


Tornillo cabeza avellanada hexalobular DIN ≈965 A Acero inoxidable (Inox) A4 80 M4X8



Artículo No.	53345.040.008
Marca	-
UBB	500690309199
UNSPSC	31161504
EAN	8717077788923
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	8 mm
Clase	80
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

DIN	≈965
ISO	14581
NF	≈E25-119-1

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	8
P	0.7
Llave de vaso	20

Diseño técnico

