

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M24X85

Artículo No.	53520.240.085
Marca	-
UBB	500633316442
UNSPSC	31161620
EAN	8715494600576
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	85 mm
Clase	80
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Especificación técnica

d-D	M24
k	15
L (mm)	85
P	3
s	36

Diseño técnico

