

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M24X200

Artículo No.	55000.240.200
Marca	-
UBB	950351855032
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321800
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	200 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	200

Diseño técnico



