

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M12X120

Artículo No.	55010.120.120
Marca	-
UBB	951351916667
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324597
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	120 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Especificación técnica

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	120
P	1.75
s	19

Diseño técnico

