

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M1,2

Artículo No.	55080.012.001
Marca	-
UBB	500633394720
UNSPSC	31161727
EAN	8715494622264
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M1.2
Clase	70
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Especificación técnica

d-D	M1.2
m	1
P	0.25
s	3

Diseño técnico

