



Tornillo cabeza cilíndrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M3X20

Artículo No.	55140.030.020
Marca	-
UBB	950353307602
UNSPSC	31161504
EAN	8715492335920
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	20 mm
Clase	70
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
ISO	≈1580
NF	≈E25-128
NEN	≈1603
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Rosca total C ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	20
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Diseño técnico

