



Arandela elástica con puntas cuadradas DIN 127 B Stainless spring steel A4 (1.4401) M12

Artículo No.	55450.120.001
Marca	-
UBB	950357122494
UNSPSC	31161811
EAN	8715492345714
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Para diám . nom.	12mm
Material	Acero muelle inoxidable
Material técnico	A4 (1.4401)
Info	A discreción del fabricante se pueden suministrar otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades).

Normas

DIN	127-B
-----	-------

Especificación técnica

d1 (min.)	12.2
d2 (max.)	21.1
h (max.)	5.9
s	2.5

Diseño técnico

