




Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M5X35

Artículo No.	55500.050.035
Marca	-
UBB	951351838614
UNSPSC	31161612
EAN	8715492346315
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	35 mm
Threaded pitch (P)	0.8
Clase	70
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

DIN	603
BS	≈4933
ISO	≈8677
NEN	≈303

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
dk (max.)	13.55
k (max.)	3.3
L (mm)	35
P	0.8
fn (max.)	4.1
Vn (max.)	5.48

Diseño técnico

