



Tuerca de cancamo con marca CE DIN 582 Acero inoxidable (Inox) A4 50 forjado M24

Artículo No.	55950.240.001
Marca	-
UBB	951355004601
UNSPSC	31161711
EAN	8715492355331
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Clase	50
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A4
Rosca	Métrica

Info
 Si tuercas de elevación forman parte del equipo de elevación, La marca CE es necesaria. Las tuercas de argolla de elevación no requieren la marca CE si no se utilizan para la elevación (como las arandelas de remolque, por ejemplo) o si sólo se utilizan una vez para la elevación (como para la máquina en movimiento).forjado

Normas

DIN 582

Especificación técnica

d-D	M24
d2	90

Diseño técnico

d3	50
e	20
h	90
P	3

FABORY

