

Plastico reforzado con fibra de vidrio Permaglas ME 771 M10X950



| | |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 56050.100.950 |
| Marca | - |
| UBB | 951353175353 |
| UNSPSC | 31161618 |
| EAN | 8715492860002 |
| Env. de 1 | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

| | |
|--------------------|--|
| Diámetro | M10 |
| Longitud | 950 mm |
| Color | Red |
| Material | Plastico reforzado con fibra de vidrio |
| Material técnico | Permaglas ME 771 |
| Dirección del hilo | Derecha |
| Rosca | Métrica |

Info Características especiales PERMAGLAS ME 771:Epoxi reforzado con fibra de vidrio.Resistente a la temperatura -270°C hasta +155°CPeso ligero (densidad de 1,85 g/cm³)Resistente a la corrosión, altamente resistente a los rayos UV y a la intemperie.Resistente a químicos y gases agresivos.Proporciona aislamiento eléctrico y térmico.No magnético.Mejores propiedades

Normas

FABORY mecánicas que,
por ejemplo, la
poliamida.

Especificación técnica

| | |
|--------|-----|
| d-D | M10 |
| L (mm) | 950 |
| P | 1.5 |

Diseño técnico

