



## Glass-fiber reinforced epoxy Permaglas ME 730 M24

Artículo No.	56052.240.001
Marca	-
UBB	950355856291
UNSPSC	31161731
EAN	8715492860118
Env. de 4	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Color	Beige
Características de conducción	Hexagon
Material	Glass-fiber reinforced epoxy
Material técnico	Permaglas ME 730
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

### Normas

Info	<p>Características especiales  <b>PERMAGLAS ME 730:</b>Epoxi reforzado con fibra de vidrio. Resistente a la temperatura <math>-270^{\circ}\text{C}</math> hasta <math>+155^{\circ}\text{C}</math> Peso ligero (densidad de <math>1,85\text{ g/cm}^3</math>) Resistente a la corrosión, altamente resistente a los rayos UV y a la intemperie. Resistente a químicos y gases agresivos. Proporciona aislamiento eléctrico y térmico. No</p>
------	--

# FABORY

magnético. Mejores propiedades mecánicas que, por ejemplo, la poliamida.

## Especificación técnica

d-D	M24
m	24
P	3
s	36

## Diseño técnico

