



Glass-fiber reinforced epoxy Permaglas ME 730 M16

Artículo No.	56054.160.001
Marca	-
UBB	950356548053
UNSPSC	31161807
EAN	8715492860156
Env. de 4	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Color	Beige
Para diám . nom.	16mm
Material	Glass-fiber reinforced epoxy
Material técnico	Permaglas ME 730

Info	Características especiales PERMAGLAS ME 730:Epoxi reforzado con fibra de vidrio.Resistente a la temperatura -270°C hasta +155°C Peso ligero (densidad de 1,85 g/cm³) Resistente a la corrosión, altamente resistente a los rayos UV y a la intemperie. Resistente a químicos y gases agresivos. Proporciona aislamiento eléctrico y térmico. No magnético. Mejores propiedades mecánicas que,
------	--

Normas

FABORY

por ejemplo, la
poliamida.

Especificación técnica

d-D	M16
d1	18
d2	32
s	3

Diseño técnico

