

Tornillo cabeza hexagonal DIN ≈931 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M12X40/30

Artículo No.	56090.120.040
Marca	-
UBB	952351070265
UNSPSC	31161620
EAN	8715492860255
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	40 mm
Clase	6.6
Color	Blanco
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	plástico
Material técnico	Poliamida (nylon)
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-112
ASME	≈B18.2.3.1M
ISO	≈4014
NEN	≈1555
DIN	≈931

Especificación técnica

b	30
b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	19

Diseño técnico

