



KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Negro Cinc fundido / acero inoxidable 1.4305 Revestimiento de plástico M5X13X25

Artículo No.	58031.050.025
Marca	-
UBB	500689494739
UNSPSC	31162807
EAN	4059245080229
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Color	Negro
D1_MM	13mm
Material	Acero zinc / acero inoxidable
Material técnico	1.4305
Tratamiento de superficie	Revestimiento de plástico
Rosca	Métrica
Info	Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero inoxidable 1.4305. Versión: mango revestido a plástico. Piezas de acero inoxidable brillantes.

Normas

Especificación técnica

A	39
A1	46
D	10

Diseño técnico

D1	13
D2	14
D3	10.5
H	24.5
H2	15
H3	32.5
H4	35.5
H1	4
Número de dientes	16
L	25
X	5

