



KIPP Clamping levers, external thread Negro Cinc fundido / acero inoxidable 1.4305 Revestimiento de plástico / brillante M6X40X50

Artículo No.	58054.060.050
Marca	-
UBB	500689601408
UNSPSC	31162807
EAN	4059245096305
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Color	Negro
D1_MM	13mm
Material	Acero zinc / acero inoxidable
Material técnico	1.4305
Tratamiento de superficie	Revestimiento de plástico / brillante
Rosca	Métrica
Info	Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero inoxidable 1.4305. Versión: mango revestido a plástico. Piezas de acero inoxidable brillantes. Referencia de dibujo: 1) punta plana DIN 78.

Normas

Especificación técnica

A	40
A1	47
B	7

Diseño técnico

D	10
D1	13
D2	14
H	24.5
H2	14.5
H3	31
H4	34
H1	4
Número de dientes	16
L	50
X	6

