FABORY

KIPP Cam levers, external thread Acero inoxidable 1.4308 / 1.4305 M5X20

Artículo No.	58116.050.020
Marca	-
UBB	500689938693
UNSPSC	31162807
EAN	4059245029631
Env. de 3	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

D1_MM	18.1mm
Material	Acero inoxidable
Material técnico	1.4308/1.4305
Rosca	Métrica
Info	Material: Mangos 1.4308. Arandelas de presión en plástico PA 66 GF 35-X de fibra de vidrio reforzada. Pino, arandela y tornillo 1.4305.Versión: Mango eletropulido. Arandela de presión negra. Pino, arandela y tornillo brillante.Nota: Los plásticos están sujetos a fricción bajo carga (retardato).not adjustable

Normas

Especificación técnica

A	70.4
A1	79.2
B	21.5

Diseño técnico

B1	15
Fuerza manual FH (N)	120
D	5
D1	18.1
D2	9
F	4
H	14.5
H1	22
L	20
S	1.2