



Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, aseguradas con LONG-LOK, fuerza del muelle ligera Acero 5,8. Oxidado negro M12

Artículo No.	58533.120.001
Marca	-
UBB	500689837200
UNSPSC	31162807
EAN	
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Clase	5.8
D1_MM	6mm
Características de conducción	Ranura
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Black Oxide
Rosca	Métrica
Info	Material: Manga de acero grado 5.8. Acero para pins de empuje. Resorte de acero grado D. LONG-LOK Hilo de nylon.Versión: Negro oxidado. Pins de empuje endurecidos. L2 = aprox. 2x paso de rosca.

Normas

Especificación técnica

D	12
D1	6

Diseño técnico

F1 = springiness beginning in N	14
F2 = springiness end in N	26
H	3.5
L1	10
Par de aflojamiento aprox. (Nm)	1.41
N	2
L	22
Par de apriete aprox. (Nm)	2.11

