



KIPP Indexing plungers with threaded pin, with locknut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino no endurecido 4MM

Artículo No.	58593.000.004
Marca	-
UBB	500689874575
UNSPSC	31162807
EAN	4059245014156
Env. de 3	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

D1_MM	8mm
Material	Acero inoxidable
Material técnico	1.4305
Rosca	Métrica fina

Info	<p>Material: Acero inoxidable. Manguito roscado 1.4305. Pino de indexación 1.4305. Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado y brillante. Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.</p>
------	--

Normas

Mangos especiales se pueden instalar en el pino roscado saliente. Este pino también es adecuado para la actuación automática, por ej. cilindro neumático programable o por control remoto usando cables Bowden.

Especificación técnica

D	4
D1	8
D2	3
F1 = springiness beginning in N	6
F2 = springiness end in N	12
F x 30°	1
H	4
L1	15
L2	6
L3	7
L4	13
L	32
P	1
SW1	10
SW2	13

Diseño técnico

