



KIPP Indexing plungers without collar, with locking slot Acero inoxidable soldable 1.4301, pino no endurecido 10MM

Artículo No.	58624.000.010
Marca	-
UBB	500689893138
UNSPSC	31162807
EAN	4059245017164
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

D1_MM	22mm
Material	Acero inoxidable
Material técnico	1.4301

Info

Material: Manguito soldable en acero inoxidable 1.4301. Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro. Versión: Pino de indexación no endurecido, rectificado, brillante. Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido

Normas

desenganchado
manualmente.
Esta forma es
recomendada para
aplicaciones donde
los percutores
de indexación
deben permanecer
desenganchados
por un período
prolongado y el
pino impedido de
retomar. Para soldar
los percutores
de indexación,
recomendamos
la soldadura con
blindaje a gas inerte
con equipo de
soldadura TIG.

Especificación técnica

D	10
D1	22
D2	33
F1 = springiness beginning in N	15
F2 = springiness end in N	34
F x 30°	2.8
H	10
L1	40
L	74

Diseño técnico

