


## Tornillo para plástico REMFORM® cabeza cilíndrica Torx® Acero Cincado 3X10MM



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 67552.030.010          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 500574683032           |
| UNSPSC       | 31161512               |
| EAN          | 7611188532028          |
| Env. de 200  | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Diámetro                      | 3 mm                                        |
| Longitud                      | 10 mm                                       |
| Características de conducción | Torx®                                       |
| Forma de la cabeza            | Cabeza cilíndrica baja                      |
| Material                      | Acero                                       |
| Material técnico              | A8 (1.4529)                                 |
| Tratamiento de superficie     | Cincado                                     |
| Rosca                         | Thread REMFORM® forming thread for plastics |

### Normas

### Especificación técnica

|               |     |
|---------------|-----|
| d             | 3   |
| D (mm)        | 3   |
| dk (max.)     | 5.6 |
| k (max.)      | 2.2 |
| L (mm)        | 10  |
| Llave de vaso | 10  |

### Diseño técnico

