



Tuerca remachable con cuerpo moleteado, con cabeza cilíndrica inox 5 OCH 80

Artículo No.	69025.050.080
Marca	-
UBB	500512033910
UNSPSC	31161703
EAN	8715494172127
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	19 mm
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2

Normas

Especificación técnica

Agujero $\varnothing$	7
Gama de apriete	5.5-8.0
l [+0,5/-0]	19
$\varnothing d$	5
$\varnothing dk$	10
Tipo	5 OCH 80

Diseño técnico

