


Inserto autotaladrante tipo 302 Acero Cementado Cincado M6X14



Artículo No.	71571.060.001
Marca	-
UBB	500682478457
UNSPSC	31162802
EAN	8717077782884
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Longitud	14 mm
Material	Acero
Material técnico	Cementado
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Tipo no.	302
Info	Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.

Normas

Especificación técnica

d1	M6
d2	10
Profundidad del agujero (mín.)	17
L (mm)	14
P (d1)	1
P (d2)	1.5

Diseño técnico

