


## Dormer Macho de roscar de máquina E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanco M6



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 7Y857578               |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 500631658852           |
| UNSPSC       | 23241615               |
| EAN          | 7320760674277          |
| Env. de 1    | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Modelo                       | Macho de roscar de máquina |
| Longitud de rosca            | 15                         |
| Longitud total               | 80                         |
| Diámetro del eje             | 6                          |
| Tipo de rosca                | Métrico                    |
| Longitud de corte            | 15                         |
| Rosca de paso                | 1                          |
| Número de cuchillas de corte | 3                          |
| Material de corte            | Otro                       |
| Llave cuadrada               | 4.9                        |

### Normas