



## Milwaukee Cordless Amoladora angular M18 CAG125XPDB-0

Artículo No.	9G036110
Marca	-
UBB	500635967259
UNSPSC	23101509
EAN	4002395136629
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Tensión nominal	18
Diámetro máx. del disco	125
Velocidad de rotación en vacío	8500 - 8500

### Normas