



Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A193/ A194 Acero Cincado pasivado amarillo Gr.B7 - Gr.2H 3.1/2X760 (30)

Artículo No.	PIMI2889760
Marca	-
UBB	
UNSPSC	
EAN	
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3.1/2 Inch
Longitud	760 mm
Clase	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo

Info	Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
------	---

Normas

ASTM	A193/A194
------	-----------

Especificación técnica

L (mm)	760
--------	-----

Diseño técnico

FABORY

