

A193-B8T CL.2/A194-8T 7/8X125(5)



Artículo No. PIMPM222125

Marca -

UBB

UNSPSC

EAN

Env. de 1 Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Clase Gr.B8T Cl.2 - Gr.8T

Material Acero inoxidable

Tratamiento de superficie Sin revestimiento

Info Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Normas

ASTM A193/A194

Especificación técnica

Diseño técnico

