

Tornillo UNC ASME B18.9 Acero carbono SAE J429 Cincado Gr.5 3/8-16X1.1/4



Artículo No.	U01037.037.0125
Marca	-
UBB	500625900674
UNSPSC	31162400
EAN	8715492862020
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3/8 Inch
Longitud	1.1/4 Inch
Clase	Gr.5
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero carbono
Material técnico	SAE J429
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Unified National Coarse

Normas

ASME	B18.9
------	-------

Especificación técnica

A (max.)	0.708
B (min.)	0.375
LT (min.)	1
TPI	16
S (max.)	0.312

Diseño técnico

