

## Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero SAE J429 Sin revestimiento Gr.8 7/8-9X5.1/2



Artículo No.	U04100.087.0550
Marca	-
UBB	500620793926
UNSPSC	31161620
EAN	8717077346239
Env. de 5	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Clase	Gr.8
Diámetro	7/8
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Largura (L) (Inch - ft)	5.1/2
Material (largo)	Acero
Material técnico	SAE J429
Dirección del hilo	Derecha
TPI	9
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement ft = fully threaded

### Normas

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

### Especificación técnica

F	1.5/16
H	35/64
L <sub>T</sub> (min.): L>6 Inch	2.25
L <sub>T</sub> (min.): L≤6 Inch	2

### Diseño técnico

**FABORY** OF COURSE.  
SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

