

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero SAE J429 Sin revestimiento Gr.8 7/8-9X7 Inch

Artículo No.	U04100.087.0700
Marca	-
UBB	500620794262
UNSPSC	31161620
EAN	8717077346260
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	7/8 Inch
Longitud	7 Inch
Clase	Gr.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Material técnico	SAE J429
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse
Hilos por pulgada	9
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Especificación técnica

F	1.3125
H	0.546875

Diseño técnico

LT (min.): L6 Inch 2.25

LT (min.): L≤6 Inch 2

FABORY

