



Tornillo de apoyo con hexágono interior UNC ASME B18.3 Alloy steel Sin revestimiento (5/16)3/8X1/4

Artículo No.	U07111.037.0025
Marca	-
UBB	500624165600
UNSPSC	31161605
EAN	8715492891631
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Longitud	1/4 Inch
Características de conducción	Hexagono interior
Forma de la cabeza	Cylindrical Knurled
Material	Alloy steel
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse

Normas

BS	2470
ASME	B18.3

Info

Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.El marcado de estos tornillos no es obligatorio.Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca de estos

tornillos es 3A, el revestimiento puede causar problemas de ajuste de la rosca.

Especificación técnica

A (max.)	0.562
D	0.375
D1	0.3125
E	0.5
H (max.)	0.25
J	0.1875
Hilos por pulgada	18
D (min.)	0.371
D (max.)	0.373

Diseño técnico

