

Tornillo de apoyo con hexágono interior UNC ASME B18.3 Alloy steel Sin revestimiento (1/2)5/8X3 1/2



Artículo No.	U07111.062.0350
Marca	-
UBB	500624171137
UNSPSC	31161605
EAN	8715492893505
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Longitud	3.1/2 Inch
Características de conducción	Hexagono interior
Forma de la cabeza	Cylindrical Knurled
Material	Alloy steel
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Unified National Coarse

Normas

ASME	B18.3
BS	2470

Info
 Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.El marcado de estos tornillos no es obligatorio.Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca de estos

tornillos es 3A, el revestimiento puede causar problemas de ajuste de la rosca.

Especificación técnica

A (max.)	0.875
D	0.625
D1	0.5
E	0.75
H (max.)	0.375
J	0.3125
Hilos por pulgada	13
D (min.)	0.621
D (max.)	0.623

Diseño técnico

