

Tornillo de cabeza ovalada UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Cincado #4-40X1/4



Artículo No.	U07151.011.0025
Marca	-
UBB	500621001642
UNSPSC	31161518
EAN	8715492888907
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	NO.4
Longitud	1/4 Inch
Características de conducción	Hexagono interior
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM F835
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Unified National Coarse

Normas

ASME	B18.3
------	-------

Info

Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas. El marcado de estos tornillos no es obligatorio. Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida. Atención: Como la clase de tolerancia de la

FABORY

rosca para tamaños
de rosca de hasta
1 pulgada es 3A, el
revestimiento puede
causar problemas de
montaje de la rosca..

Especificación técnica

A	0.213
H	0.059
J	0.0625
Hilos por pulgada	40

Diseño técnico

